

# Kaltwasserlösliche Wäschesäcke aus PVA

---

Für infektiöse Wäsche und kontaminierte Arbeitsbekleidung

Geruchsdicht und wiederverschließbar

Gesundheitlich unbedenklich und biologisch abbaubar

Erfüllt höchste sanitäre Standards

---

## Anwendung:

Säcke einzeln entnehmen, Rolle sofort wieder im geschlossenen Beutel aufbewahren.

Feuchte oder nasse Wäsche in trockenere Wäsche wickeln.

Säcke nicht überfüllen, Tragkraft max. 12 kg.

Säcke nicht zuknoten, sondern mit dem beiliegenden Band verschließen.

Gefüllte Säcke trocken lagern und transportieren.

Lagertemperaturen 7°-30°C.

Entleerung vor dem Waschgang entfällt, da der Beutel komplett in die Waschmaschine gegeben wird und sich selbstständig und vollständig bereits bei einer Waschtemperatur ab 30°C und einer Waschdauer von mindestens 10 Minuten rückstandsfrei auflöst.

Die Verwendung einiger Reinigungsmittel kann höhere Waschtemperaturen erfordern, um die Löslichkeit zu gewährleisten.

---

1 Rolle mit 25 transparenten Säcken in wiederverschließbarem Beutel

660 x 840 mm (ca. 87 Liter), ca. 20 µ stark

Haltbarkeit 12 Monate.

Geöffnete Beutel möglichst innerhalb von 4 Wochen aufbrauchen.